



**Série  
3500**

**Brake**

*Frein pour bloquer la bobine*

**Plastic drum for perfect insulation and a complete protection**

*Bobine en plastique résistante aux chocs et parfaitement isolée*

**Galvanized sheet iron flanges**

*Brides en tôle zinguée*



**Base made by steel painted tube**

*Base en tuyau d'acier, verni a four*

**ENG HAND OPERATED CABLE COILERS**

All the models are CE marked except incomplete models (without sockets and/or without cable), where CE marks must be placed by whom fits sockets and/or cables and puts on the market.

We can not supply cable reels with different lengths from those shown in the above schedule.

**FRA ENROULEURS MANUELS**

Tous les modèles sont marqués CE à l'exception des modèles fournis incomplets (sans prises et/ou sans câble) où le marquage CE doit être fait par celui qui les complète ou les met en commerce.

Nous ne pouvons pas fournir des enrouleurs avec des métrages différents de ceux indiqués dans le tableau ici-dessus.

Socket type Type de prise	Cable section Section du câble	Mètres of cable Mètres de câble enroulés	ART.	Cable Câble	W	Thermic protection Protection thermique
no sockets sans prises	-	sans câble	<b>3501</b>	-	-	NON
4 prises 10/16 A 2P+T Schuko (schuko/france plug)	-	sans câble	<b>3507</b>	-	-	OUI
	3G1,5	25	<b>3508</b>	H05 VV-F	1400	OUI
	3G1,5	40	<b>3509</b>	H05 VV-F	1200	OUI
	3G2,5	25	<b>3510</b>	H05 VV-F	2100	OUI
2 prises 10/16 A 2P+T Schuko prise (bleue) CEE 16A (plug CEE 16A 2P+T)	-	sans câble	<b>3512</b>	-	-	OUI
	3G1,5	25	<b>3513</b>	H05 VV-F	1400	OUI
	3G1,5	40	<b>3514</b>	H05 VV-F	1200	OUI
	3G2,5	25	<b>3515</b>	H05 VV-F	2100	OUI
2 prises (bleues) CEE 16A (plug CEE 16A 2P+T)	-	sans câble	<b>3517</b>	-	-	OUI
	3G1,5	25	<b>3518</b>	H05 VV-F	1400	OUI
	3G1,5	40	<b>3519</b>	H05 VV-F	1200	OUI
	3G2,5	25	<b>3520</b>	H05 VV-F	2100	OUI
2 prises (rouges) CEIA 16A 16 A 3P+T 380V (plug CEE 16A 3P+T)	-	sans câble	<b>3522</b>	-	-	NON
	4G1,5	25	<b>3523</b>	H05 VV-F	2200	OUI
	4G1,5	40	<b>3524</b>	H05 VV-F	1900	OUI
	4G2,5	30	<b>3525</b>	H05 VV-F	2500	OUI
	4G2,5	30	<b>3527</b>	<b>H07 RN-F</b>	2500	OUI

EN 61242 EN 60335-1



2014/35/UE 2011/65/CE

**Série 3500 ENROULEURS DE CÂBLE MANUEL**

RALLONGES



### Conseils GEDO pour les enrouleurs

Pour vous que nous vous aidions à choisir l'enrouleur le mieux adapté à votre besoin, téléchargez le « cahier des charges » à partir du site Internet [www.enrouleurs.com](http://www.enrouleurs.com) et envoyez-le nous par fax ou par mel. Sur ce site Internet, vous trouverez plusieurs pages de conseils

Avant de passer commande, vérifiez que l'enrouleur :

- correspond a votre utilisation
- est compatible avec le mode de fixation prévu : sol, mur, plafond, avec ou sans embase orientable (certains enrouleurs ne supportent pas un montage plafond) ; fixation par embase ou par bride, etc..
- est compatible avec l'ambiance, ex. marine, poussiéreuse, corrosive, explosible, etc.
- est compatible avec la fréquence d'utilisation : occasionnelle ou intensive
- est équipé du système d'enroulement adéquat : manuel, rappel ressort, ou motorisé (hydraulique, pneumatique ou électrique)
- est équipé du système de déroulement adéquat : avec cliquet, sans cliquet, avec motorisation réversible ; nota : vitesse maximale 30 m par minute

Pour les enrouleurs air, eau, fuel, etc ..

- vérifier la compatibilité de l'enrouleur, du raccord tournant, des joints, du passage fluide, et du tuyau avec le liquide prévu, notamment en cas de produits lessiviels ou alimentaires (pour enrouleurs avec tuyau eau), de liquide au pH déséquilibré, d'hydrocarbures, etc.
- vérifier la compatibilité de l'enrouleur, du raccord tournant, des joints et du tuyau avec les débit, pression et température de service prévus
- **vérifier la compatibilité du rayon de courbure de votre tuyau (si vous le fournissez) avec le diamètre de la bobine de l'enrouleur**
- impérativement raccorder l'enrouleur côté alimentation par un tuyau souple ; si le tuyau d'alimentation est fourni avec l'enrouleur, prévoir le raccord / alimentation
- en cas d'utilisation de liquide explosible (ex. essence), l'enrouleur doit être équipé d'une tresse de mise à la terre

Pour les enrouleurs de câbles électriques

- vérifier la compatibilité avec la puissance raccordée
- bien déterminer l'indice de protection IP nécessaire
- en cas de câble horizontal, préciser s'il est soutenu ou non soutenu
- si vous fournissez le câble, nous préciser ses caractéristiques et le poids/mètre

Précautions particulières

- Avec les enrouleurs à cliquet d'arrêt, l'opérateur doit impérativement accompagner le rembobinement afin de ne pas endommager l'arrêtoir
- En zones explosibles, s'assurer que l'enrouleur a la certification ATEX adéquate
- S'assurer que l'utilisateur de l'enrouleur a la formation adéquate
- Ne jamais utiliser un enrouleur RIA pour le lavage (en cas d'accident, votre responsabilité serait engagée)
- Avant toute utilisation, vérifier tous les raccords
- Si vous montez le tuyau et tendez le ressort vous-même, utilisez des gants de protection
- En cas de fuite, même légère, faire réparer ou changer immédiatement

Le fournisseur ne peut en aucun cas être tenu pour responsable si :

- l'enrouleur ne correspond pas à l'utilisation prévue, suite à une information spécifique non communiquée au fournisseur dans le cahier des charges
- le client n'a pas vérifié l'accusé de réception envoyé après chaque commande
- l'enrouleur a été installé, entretenu, ou utilisé par le client de manière non conforme au mode d'emploi fourni avec l'enrouleur (la certification CE est en général au dos de ce manuel

Les catalogues des matériels proposés par GEDO sont sur Internet

<b>aspirateur-pro.com</b>	<b>Aspirateurs industriels et agricoles</b>
<b>cuve.pro</b>	<b>Cuves industrielles et professionnelles</b>
<b>eaupropre.com</b>	<b>Filtration et Purification de l'eau</b>
<b>enrouleurs.com</b>	<b>Enrouleurs et équilibreurs</b>
<b>pompegedo.com</b>	<b>Pompes industrielles</b>
<b>pulverisateurs.com</b>	<b>Canons mousse, Pulvérisateurs, Centrales lavage</b>
<b>separateurs.com</b>	<b>Séparateurs graisses et hydrocarbures</b>
<b>sondes.fr</b>	<b>Sondes et instruments de mesures</b>
<b>tetelavage.com</b>	<b>Têtes et buses de lavage</b>
 <b>gedo.fr</b>	<b>Autres matériels de nettoyage à eau pressurisée et de traitement des effluents</b>

Les nouveautés et l'actualité de GEDO sur : <https://gedofrance.wordpress.com> Inscrivez-vous (gratuit)

\* \* \*

Nos chefs de produits vous conseilleront le matériel le mieux adapté à votre besoin parmi tous les modèles et marques disponibles

\* \* \*

**GEDO, le 1<sup>er</sup> réseau en matériels d'ECO-LAVAGE**

Vente aux professionnels en France et dans les autres pays.

\* \* \*

**GEDO Enrouleurs**

**GEDO**

**0970 407 110**

Numéro fixe sans surcoût

**Fax : 0170 247 193**

**Portable : 06 99 51 80 42**

**Courriel : info@gedo.fr**