

## ENROULEUR TW84100

Enrouleur à rappel par ressort et double tuyau pour la soudure, **tuyau bleu** pour l'**oxygène**, **tuyau rouge** pour l'**acétylène**

En entrée de fluides, les séries TW ont un raccord tournant à deux étages, en aluminium revêtu de matériau dur pour résister à l'usure.

De par sa conception, le raccord tournant garantit la séparation des gaz.



Une double barrière de joints "O ring" spécifiquement moulés assure l'étanchéité. Le corps et l'entrée du raccord tournant sont toujours identifiables grâce aux stries usinées sur les 6 pans du raccord côté acétylène (tuyau rouge).

Modèle n°: TW7450 OLP118

Enrouleur en acier revêtu de peinture epoxy cuite au four...vice pouvant être sévères. -  
Passage du fluide: acier - Raccord tournant: aluminium - 2 tuyaux de 30 m chacun et double arrêtoir.

Pression maxi : 14 bar - Températures de service : de -29°C à +120°C.

Connexions enrouleur :

- entrée → 1/4" BSPT Femelle **pas à gauche/pas à droite**
- sortie → 9/16-18 UNF Mâle **pas à gauche/pas à droite** -

Connexion tuyau :

- sortie → 1/4" BSPT Femelle **pas à gauche/ pas à droite** Poids enrouleur: 26 Kg.

Kit de connexion fourni avec l'enrouleur:

Dim : haut 514mm x épaisseur 178mm x longueur 483mm – tambour 198mm

**Tel** 0970 407 110  
**Fax** 0170 247 193  
**Mel** [info@gedo.fr](mailto:info@gedo.fr)

**GEDO France Matériels de nettoyage**

14 Bd J. Vernet (Conciergerie), F-13008 Marseille



[www.gedo.fr](http://www.gedo.fr) - [www.enrouleurs.com](http://www.enrouleurs.com)

GEDO FRANCE Sasu au Capital de 30.000 € R.C. Marseille 494 021 678



	<b>DIMENSIONS</b>			
	<b>7000 O</b>		<b>7000 E</b>	
	in / mm		in / mm	
<b>A</b>	20 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	521	20 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	527
<b>B</b>	19	483	20 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	527
<b>C</b>	7 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	200	7 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	200
<b>D</b>	3 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	98	3 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	98
<b>E</b>	7	178	8	204

Four 1/2" (12.7mm) diameter mounting holes.



	<b>Conseils GEDO pour les enrouleurs</b>
--	--

Pour vous que nous vous aidions à choisir l'enrouleur le mieux adapté à votre besoin, téléchargez le « cahier des charges » à partir du site Internet [www.enrouleurs.com](http://www.enrouleurs.com) et envoyez-le nous par fax ou par mel.

Sur ce site Internet, vous trouverez plusieurs pages de conseils

Avant de passer commande, vérifiez que l'enrouleur :

- correspond a votre utilisation
- est compatible avec le mode de fixation prévu : sol, mur, plafond, avec ou sans embase orientable (certains enrouleurs ne supportent pas un montage plafond) ; fixation par embase ou par bride, etc..

-

